

Филтър-регулатор LFRS-1-D-5M-O-DI-MAXI-A

Специф. Номер: 194849


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

със заключваща се регулираща глава без манометър, налягане 12 bar, за неомаслен въздух.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава с интегрирана заключалка |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 5 µm |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Конструкция | Филтър-регулатор без манометър |
| Макс. количество на кондензата | 43 cm ³ |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Манометър | G1/4 подготвен |
| Работно налягане | 2 ... 12 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 12 bar |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.4 bar |
| Стандартен номинален дебит | 6,000 l/min |
| Работна среда | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ |
| Температура на средата | 5 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | 5 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 1,880 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Пневматичен извод 1 | G1 |
| Пневматичен извод 2 | G1 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material bowl | PC |