



Елемент за подготовка на въздух FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI

Специф. Номер: 194982

FESTO

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, Серия S със заключване на регулатора.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Заключване на задействането	Въртяща глава с интегрирана ключалка
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструктивен строеж	Филтър-регулатор с манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на кондензата	43 cm ³
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Манометър	с манометър
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Входно налягане 1	1 ... 16 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.4 bar
Стандартен номинален дебит	5,000 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	2,600 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/4
Информация за материала на корпуса	Цинкова отливка
Информация за материала на чашата	PC