


Елемент за подготовка на въздух FRCS-1-D-7-O-DI-MAXI-A

Специф. Номер: 195007

FESTO

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, Серия S със заключване на регулатора.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава с интегрирана ключалка |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 40 µm |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Конструктивен строеж | Филтър-регулатор без манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла |
| Макс. количество на кондензата | 43 cm ³ |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Манометър | G1/4" подготвен |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 7 bar |
| Входно налягане 1 | 1.5 ... 12 bar |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.4 bar |
| Стандартен номинален дебит | 5,200 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 2,600 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Пневматичен извод 1 | G1 |
| Пневматичен извод 2 | G1 |
| Информация за материала на корпуса | Цинкова отливка |
| Информация за материала на чашата | PC |