

Елемент за подготовка на въздух LFRS-1/2-D-MAXI-KA

Специф. Номер: 195078



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

със затваряща регулируема глава и манометър, за номинално налягане 12 bar , за обезмаслен въздух

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава с интегрирана ключалка |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 40 µm |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Конструкция | Свързващ модул Филтър-регулатор с манометър |
| Макс. количество на кондензата | 80 cm ³ |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Манометър | с манометър |
| Работно налягане | 1 ... 16 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 12 bar |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.2 bar |
| Стандартен номинален дебит | 9,200 l/min |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:-] инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4] инертен газ |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 2,500 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Пневматичен извод 1 | G1/2 |
| Пневматичен извод 2 | G1/2 |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material bowl | PC |