



Пневмоподготвящи групи, комбинации LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KE-A

Специф. Номер: 195185

FESTO

със затваряща регулируема глава и манометър, за номинално налягане 12 bar , за обезмаслен въздух



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана ключалка
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструктивен строеж	Свързващ модул Реле за налягане Филтър-регулатор с манометър
Макс. количество на кондензата	43 cm ³
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Манометър	с манометър
Обхват на регулиране на налягането	0,5 ... 12 bar
Входно налягане 1	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	5,000 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	2,840 g
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2
Информация за материала на корпуса	Цинкова отливка
Информация за материала на чашата	РС