


Монтажна плоча VN-T4-BP-NRH

Специф. Номер: 195279

FESTO

за вакуум дюза VN-... с ширина 18 mm. Монтаж на шина.



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.5 Nm
Тегло на продукта	4.5 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с шина
Material plate	POM-усилен
Material slide	POM