

Съединител SCN-PK-2

Специф. Номер: 19528

FESTO

за шлаух PAN, PUN, PL, PP, PU.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	1.5 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Пневматичен извод 1	за шлаух с външен диаметър 3 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминий
Material nut	стомана поцинкована