


Пневматичен интерфейс CPX-GR-CPA-14

Специф. Номер: 195712
Продукт излизащ от производство

FESTO

за модул електрически терминал CPX.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Интерфейс на вентилен остров	Тип 12, CPA14
Диагностика	-Прекъсване на бобината -Късо съединение на вентилите -Минимално напрежение на вентилите
Макс. брой места за вентили	24 за моностабилни електромагнитни вентили
LED дисплеи	- 1 Обща диагноза - Статус на канала на вентилите
Конфигуриране на параметрите	Диагностика на всеки за канал Сили за канал празен ход на канал Мониторинг на прекъсване на кабела за всеки канал Мониторинг на късо съединение Мониторинг на напрежение
Защита (късо съединение)	вътрешно електронно предпазване на на вентилния изход
обхват на работното напрежение DC	20.4 ... 26.4 V
Собствена консумация на ток при работно напрежение	Typically 15 mA (power supply for electronics) Typically 30 mA (load voltage supply for valve)
Максимална захранваща мощност на канал	0,2 A
Максимален резултантен ток за модул	4 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Г галванично разделяне на каналите - вътрешна магистрала	Да, при допълнително захранване
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	150 g
Електрическа връзка	Fieldbus
Информация за материала на корпуса	PA-усилен