

Дросел-обратен клапан GRXA-M5-QS-3-D

Специф. Номер: 195806

FESTO

за дроселиране на изхода, с QS-съединител.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан |
| Пневматичен извод 1 | QS-3 |
| Пневматичен извод 2 | M5 |
| Регулиращ елемент | Винт със шлиц |
| Тип на закрепване | за завиване |
| Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране | 100 l/min |
| Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан | 60 ... 100 l/min |
| Работно налягане | 0.2 ... 10 bar |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Работна среда | филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Стандартен дебит в посоката на дроселиране 6 → 0 bar | 145 l/min |
| Стандартен дебит в посоката на блокиране 6 → 0 bar | 150 ... 170 l/min |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Макс. въртящ момент на затягане | 1.5 Nm |
| Тегло на продукта | 16 g |
| Информация за материала на цапфата | Алуминиева сплав |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на освобождаващия пръстен | POM |
| Информация за материала на регулиращия винт | Месинг |
| Информация за материала на шарнира | Цинкова отливка хромиран |