


Свързващ кабел KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B

Специф. Номер: 196065

FESTO

за електромагнитни вентили тип CPE-M1BH, CPE10SC и Multipol-разпределител MPV.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Допълнителни функции	Reduction of holding current
Индикатор за превключена позиция	LED
СЕ-знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Въртящ момент на затягане	0.25 Nm
Тегло на продукта	54 g
Електрически извод	Доза под ъгъл / прав щекер квадратна форма / M8x1 2-pin / 3-pin
Структура на кабела	2x0,25
Диаметър на кабела	3.4 mm
Дължина на кабела	2.5 m
Заземяване	не е наличен
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Информация за материала на щекерните контакти	Бронз