


Свързващ кабел KMYZ-7-24-10-LED-PUR

Специф. Номер: 196070

FESTO

Много гъвкав, с интегрирана редукция на тока, за вентилен остров тип CPV.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Допълнителни функции	Reduction of holding current
Индикатор за превключена позиция	LED
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Въртящ момент на затягане	0.25 Nm
Тегло на продукта	170 g
Електрически извод	Ъглов щекер/ Кабел Квадратна форма/отворен край 2-pin / 2-жичен
Структура на кабела	2x0,25
Диаметър на кабела	3.4 mm
Дължина на кабела	10 m
Заземяване	не е наличен
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител със самонарезен винт
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Информация за материала на щекерните контакти	Бронз