



Електромагнитен разпределител MHP2-MS1H-3/20-QS-4-K

Специф. Номер: 196149

FESTO

единичен вентил, бързодействащ, с кабел.
Излиза от употреба. Доставка се до 2007



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 3/2 отворен моностабилен |
| Тип на задействане | електрически |
| монтажна ширина | 10 mm |
| Стандартен номинален дебит | 100 l/min |
| Пневматично работно присъединяване | QS-4 |
| Работно напрежение | 24V DC |
| Работно налягане | -0.9 ... 8 bar |
| Конструктивен строеж | разтоварващ вентил |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Клас на защита | IP65 |
| Разрешение | с UL us - Recognized (OL) |
| Номинален размер | 2 mm |
| Растерен размер | 14 mm |
| Функция-изходящ въздух | дроселируем |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Ръчно задействане | избутващ |
| Тип управление | директно |
| Посока на протичане | реверсируем с ограничения |
| Работно налягане, реверсивно | -0.9 ... 0 bar |
| Макс. честота на превключване | 330 Hz |
| Време за превключване, изключено | 2 ms |
| Време за превключване, включено | 1.7 ms |
| Schaltzeitstreuung ab 1 Hz | 0.2 ms |
| Продължителност на включване | 100% |
| Характеристика на бобината | 24 V DC: Niederstromphase: 1,25 W, Hochstromphase: 5 W |
| Допустими колебания на напрежението | +/- 10 % |
| Работна среда | филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | по EU-EMV-нормала |
| Ограничение на температурата на околната среда и на работния медум | в зависимост от честотата на включване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на средата | -5 ... 40 °C |
| Температура на околната среда | -5 ... 40 °C |
| Тегло на продукта | 60 g |
| Електрически извод | Кабел |
| Дължина на кабела | 2.5 m |
| Тип на закрепване | на PR-лайсна |
| Пневматичен извод 11 | Свързваща плоча |
| Пневматичен извод 2 | QS-4 |
| Пневматичен извод 33 | Свързваща плоча |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE |

| Белег | Стойност |
|--|------------------------------|
| Информация за материала на уплътненията | HNBR NBR |
| Информация за материала на корпуса | Цинкова отливка екраниран |
| Информация за материала на кабелната обвивка | PUR |
| Информация за материала на винтовете | Стомана поцинкован |