


Монтажна плоча VN-T6-BP-NRH

Специф. Номер: 196956

FESTO

за вакуум дюза VN-... с ширина 24 mm. Монтаж на шина.



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.8 Nm
Тегло на продукта	12.4 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с шина
Материал-забележка	RoHS konform
Material plate	PA-усилен
Material slide	POM