

Флуиден сепаратор CQA-28

Специф. Номер: 196984

FESTO

за сух въздух.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	20 mm
Монтажна позиция	вертикално
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 7 bar
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-25 ... 75 °C
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Тегло на продукта	18 g
Пневматичен извод 1	Съединител CQ-28
Пневматичен извод 2	Съединител CQ-28
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Месинг