

# Шлаух PFAN-8X1,25-NT

Специф. Номер: 197063

FESTO

допустим за използване в хранително-вкусовата промишленост, за температури до 150°C..



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	8 mm
радиус на огъване според дебита	110 mm
Вътрешен диаметър	5.9 mm
Мин. радиус на огъване	25 mm
Инструкции за употреба	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.5 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 15 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 217.5 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Тест на материала - запалване	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала Моля, вижте декларацията за съответствие
Note on temperature of medium	Water vapour: max. 120°C
Температура на околната среда	-20 ... 150 °C
Тегло на продукта според дължината	0.049 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 8 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 6 мм и гайка for barbed connector internal diameter 6 mm
Цвят	неутрален
Твърдост по Шор	D 60 +5
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PFA