


# ASI-модул ASI-EVA-4E-M12-5POL

Специф. Номер: 197069

FESTO

AS-интерфейс за 4 сензорни входа.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Защита на полюсите	за работно напрежение
Работно напрежение DC AS-интерфейс	26.5 ... 31.6 V
Максимален брой входове	4
Остатъчна пулсация, AS-интерфейс	20 mVss
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Тегло на продукта	200 g
Характеристика на входовете	по IEC 1131-2, Тип 02
Мрежова логика, входове	PNP
Тип на закрепване	с проходен отвор