



# Затварящ разпределител HE-N1/2-LO

Специф. Номер: 197130

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Тип управление	директно
Работно налягане	1 ... 10 bar
C-стойност	28.13 l/sbar
b-стойност	0.28
Стандартен номинален дебит	6,200 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	за завиване
Монтажна позиция	по избор
Посока на протичане	неревърсивен
Тегло на продукта	1,100 g
Пневматичен извод 1	1/2 NPT
Пневматичен извод 2	1/2 NPT
Пневматичен извод 3	1 NPT
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Алуминиева отливка