



Затварящ разпределител HE-G3/4-LO

Специф. Номер: 197135

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Плунжерен
Тип на действие	ръчно
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Ръчно действие	Без
Разпределителна функция	3/2 бистабилен
Работно налягане	1 ... 10 bar
С-стойност	36.28 l/sbar
Ъ-стойност	0.21
Стандартен номинален дебит	8,000 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с проходен отвор
Монтажна позиция	по избор
Посока на протичане	неревърсивен
Тегло на продукта	1,000 g
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/4
Пневматичен извод 3	G1
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Алуминиева отливка PBT