

Батериен блок MHA1-PR10-3-PI-PCBM

Специф. Номер: 197256

FESTO

за монтаж на печатни платки на вентили за монтаж на присъединителни плочи MHA1-...-PI с пневматичен Multipol.



Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	10
Работно налягане	0 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M3
Пневматичен извод 3	M5
Material of connecting plate	Алуминиева сплав