

Тандем-цилиндър ADVUT-25x3- -A-P-A

Специф. Номер: 197266


FESTO

за безконтактно отчитане.

Бутален прът с външна резба.

При този продукт фланцовото закрепване FUA-... Може да се монтира само на крайния капак. Гайката за буталния прът е включена.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Ход | 1 ... 150 mm |
| Диаметър на буталото | 25 mm |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Монтажна позиция | по избор |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Край на буталния прът | Външна резба |
| Конструкция | Бутало Бутален прът Профилна тръба |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Работно налягане | 1.4 ... 10 bar |
| Работна среда | изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 247 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 789 N |
| Тип на закрепване | по избор: с принадлежности с вътрешна резба |
| Пневматичен извод | M5 |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав елоксиран |
| Информация за материала на уплътненията | NBR TPE-U(PU) |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева сплав гладко елоксиран |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана |