

Тандем-цилиндър ADVUT-100x4- -P-A-S6


Специф. Номер: 197292

FESTO

за безконтактно отчитане, заварена конструкция.

При този продукт фланцовото закрепване FUA-... Може да се монтира само на крайния капак. Гайката за буталния прът е включена.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Ход | 1 ... 150 mm |
| Диаметър на буталото | 100 mm |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Монтажна позиция | по избор |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Край на буталния прът | вътрешна резба |
| Конструкция | Бутало Бутален прът Профилна тръба |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Варианти | S6: Термоустойчиви уплътнения max. 150 °C |
| Работно налягане | 1.5 ... 10 bar |
| Работна среда | изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на околната среда | 0 ... 120 °C |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 4,418 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 17,966 N |
| Тип на закрепване | по избор: с принадлежности с вътрешна резба |
| Пневматичен извод | G1/4 |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав елоксиран |
| Информация за материала на уплътненията | FPM |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева сплав гладко елоксиран |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана |