

# Тандем-цилиндър ADVUT-100x2- -A-P-A-S6


Специф. Номер: 197306

FESTO

за безконтактно отчитане, заварена конструкция.

При този продукт фланцовото закрепване FUA-... Може да се монтира само на крайния капак. Гайката за буталния прът е включена.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност  |
|--|---|
| Ход                                      | 1 ... 150 mm  |
| Диаметър на буталото                     | 100 mm  |
| Демпфериране                             | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Монтажна позиция                         | по избор  |
| Принцип на действие                      | двойнодействие  |
| Край на буталния прът                    | Външна резба  |
| Конструкция                              | Бутало<br>Бутален прът<br>Профилна тръба              |
| Отчитане на позицията                    | за датчици за положение                               |
| Варианти                                 | S6: Термоустойчиви уплътнения max. 150 °C             |
| Работно налягане                         | 0,9 ... 10 bar  |
| Работна среда                            | изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен         |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 2   |
| Температура на околната среда            | 0 ... 120 °C  |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад     | 4,418 N   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред    | 9,130 N   |
| Тип на закрепване                        | по избор:<br>с принадлежности<br>с вътрешна резба     |
| Пневматичен извод                        | G1/4  |
| Информация за материала на капака        | Алуминиева сплав<br>елоксиран                         |
| Информация за материала на уплътненията  | FPM   |
| Информация за материала на корпуса       | Алуминиева сплав<br>гладко елоксиран                  |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана                                |