

Лагерна опора CRLMC-100

Специф. Номер: 197325

FESTO

за тип CRHD



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	100
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Тегло на продукта	722 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	електрополиран високолегирана стомана
Material bearing	Пластмаса