



Електромагнитен разпределител MHA2-M4H-3/2G-2-PI

Специф. Номер: 197426

FESTO

Вентил за монтаж на присъединителна плоча за единичен и батериен монтаж, бързо включване със съединител отдолу (Plug-In).
Излиза от употреба. Доставка се до 2007



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабилен |
| Тип на задействане | електрически |
| монтажна ширина | 10 mm |
| Стандартен номинален дебит | 100 l/min |
| Пневматично работно присъединяване | Свързваща плоча |
| Работно напрежение | 5V DC |
| Работно налягане | -0.9 ... 8 bar |
| Конструктивен строеж | разтоварващ вентил |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Клас на защита | IP40 |
| Разрешение | с UL us - Recognized (OL) |
| Номинален размер | 2 mm |
| Растерен размер | 14 mm |
| Функция-изходящ въздух | дроселируем |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Ръчно задействане | избутващ |
| Тип управление | директно |
| Посока на протичане | реверсируем с ограничения |
| Макс. честота на превключване | 130 Hz |
| Време за превключване, изключено | 7 ms |
| Време за превключване, включено | 7 ms |
| Продължителност на включване | 100% |
| Характеристика на бобината | 5V DC: 2,88W |
| Допустими колебания на напрежението | +/- 10 % |
| Работна среда | филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на средата | -5 ... 40 °C |
| Температура на околната среда | -5 ... 40 °C |
| Тегло на продукта | 50 g |
| Тип на закрепване | на присъединителна плоча |
| Пневматичен извод 1 | Свързваща плоча |
| Пневматичен извод 2 | Свързваща плоча |
| Пневматичен извод 3 | Свързваща плоча |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE |
| Информация за материала на уплътненията | HNBR NBR |
| Информация за материала на корпуса | Цинкова отливка екраниран |
| Информация за материала на винтовете | Стомана поцинкован |