


Присъединителен блок MHP2-PR10-3

Специф. Номер: 197446

FESTO

за вентили MHP2-...-HC/TC



Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	10
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор с шина
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1/33	M7
Пневматичен извод 3/11	M7
Material of connecting plate	Алуминиева сплав