

Спирален-шлаух PUN-6X1-S-2-BL

Специф. Номер: 197591

FESTO

много гъвкав, устойчив на хидролиза



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Работна дължина | 2 m |
| Външен диаметър | 6 mm |
| Дължина на блока | 0.518 m |
| Вътрешен диаметър | 4 mm |
| Диаметър на намотката | 46 mm |
| Брой навивки | 52 |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar |
| Разрешение | TÜV |
| Отдел издаващ сертификати | B 013277 0506 00 |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -35 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 110 g |
| Пневматичен извод | For push-in connector outside diameter 6 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка for barbed connector internal diameter 4 mm |
| Цвят | син |
| Твърдост по Шор | D 52 +/-3 |
| Material tubing | TPE-U(PU) |