

DUO-спирален шлаух PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS

Специф. Номер: 197618

FESTO

много гъвкав, устойчив на хидролиза



Информационен лист

Белег	Стойност
Работна дължина	1 m
Външен диаметър	4 mm
Дължина на блока	0.468 m
Вътрешен диаметър	2.6 mm
Диаметър на намотката	25 mm
Брой навивки	45
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Тегло на продукта	55 g
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 4 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 3 mm и гайка for barbed connector internal diameter 3 mm
Цвят	син/черен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)