

# Спирален-шлаух PPS-4-7,5-1/4-BL

Специф. Номер: 19798

FESTO

с 2 въртящи съединителя, полиамид (не трябва да се използва при производство на хранителни продукти).



## Информационен лист

Белег	Стойност
Работна дължина	7.5 m
Външен диаметър	6.3 mm
Дължина на блока	0.34 m
Вътрешен диаметър	4.7 mm
Диаметър на намотката	75 mm
Брой навивки	44
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 21.2 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Номинален притегателен въртящ момент	11 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	249 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/4
Пневматичен извод 2	Външна резба G1/4
Цвят	син
Material of connecting thread	Месинг
Материал-забележка	RoHS konform
Material buckling protection	Стомана поцинкован
Material tubing	Полиамид 12