

Спирален-шлаух PPS-4-15-1/4-BL

Специф. Номер: 19799

FESTO

с 2 въртящи съединителя, полиамид (не трябва да се използва при производство на хранителни продукти).



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Работна дължина | 15 m |
| Външен диаметър | 6.3 mm |
| Дължина на блока | 0.67 m |
| Вътрешен диаметър | 4.7 mm |
| Диаметър на намотката | 75 mm |
| Брой навивки | 90 |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 21.2 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -30 ... 80 °C |
| Номинален притегателен въртящ момент | 11 Nm |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 % |
| Тегло на продукта | 367 g |
| Пневматичен извод 1 | Външна резба G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | Външна резба G1/4 |
| Цвят | син |
| Material of connecting thread | Месинг |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material buckling protection | Стомана поцинкован |
| Material tubing | Полиамид 12 |