

Аксиален модул EAMM-A-L48-80P


Специф. Номер: 2042616

★ Основна продуктова гама
Продукт излизащ от производство

Подходящи за електрически задвижвания.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	17 Nm
Тегло на продукта	660 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	L48
Интерфейсен код, входен мотор	80P
Материал-забележка	RoHS konform