



Пилотен тръбопровод NEVC-S1H15-E-10.0-N-LE15

Специф. Номер: 2052919
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	DIN 47100
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	15
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	15
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	2x screw 4-40 UNC-2A
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	15
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	15
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Дължина на кабела	10 m
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 33 mm
Диаметър на кабела	6.6 mm
Структура на кабела	18x0,14
Номинално сечение на прводника	0.14 mm ²
Краища на проводника	Накрайник за проводник
Клас на защита	IP50
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-30 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив