


Въртящ разпределител GF-3/8

Специф. Номер: 2095

FESTO

с един фиксиран вход за въздух и 4 въртящи се изхода.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	15 mm
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Макс. обороти	300 1/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пневматичен извод 1	Външна резба G3/8
Пневматичен извод 2	вътрешна резба G3/8
Материал-забележка	RoHS konform