

# Въдушна амортизираща плоча ATBT-100-200

Специф. Номер: 2109868

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	100
Bearing length	200 mm
Монтажна позиция	Хоризонтален
Тип на закрепване	с канални щифтове
Пневматичен извод	G1/4
Работно налягане	$\leq 2$ bar
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation not possible
Температура на околната среда	10 ... 50 °C
Температура на средата	10 ... 50 °C
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Тегло на продукта според дължината	3.6 kg/m
Твърдост по Шор	D 80 +/-5
Материал-забележка	RoHS konform
Max. surface load during operation	400 kg/m <sup>2</sup>
Repetition accuracy of the flying height	$\pm 10$ $\mu$ m
Flatness, adjusted	60 $\mu$ m
Flatness, mounted	110 $\mu$ m