

Въдушна амортизираща плоча ATBT-100-500

Специф. Номер: 2109871

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Размер | 100 |
| Bearing length | 500 mm |
| Монтажна позиция | Хоризонтален |
| Тип на закрепване | с канални щифтове |
| Пневматичен извод | G1/4 |
| Работно налягане | ≤ 2 bar |
| Работна среда | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation not possible |
| Температура на околната среда | 10 ... 50 °C |
| Температура на средата | 10 ... 50 °C |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Тегло на продукта според дължината | 3.6 kg/m |
| Твърдост по Шор | D 80 +/-5 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Max. surface load during operation | 400 kg/m ² |
| Repetition accuracy of the flying height | ± 10 μ m |
| Flatness, adjusted | 60 μ m |
| Flatness, mounted | 110 μ m |