



Дросел-обратен клапан GRR-1/2

Специф. Номер: 2111

FESTO

с разпределител с лост и ролка, и регулируем дебит на изхода



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция дросел-обратен клапан
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2
Регулиращ елемент	Лост с ролка
Тип на закрепване	с проходен отвор
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	1,300 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	1250 l/min
Работно налягане	0.3 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	Алуминиева сплав
Монтажна позиция	по избор
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	735 g