



# Електромагнитен разпределител МСН-4-1/4

Специф. Номер: 2201  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	4/2 моностабилен
Тип на задействане	електрически
Работно налягане	2 ... 10 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Принцип на уплътняване	мек
Тип управление	с предуправление
Време за превключване, изключено	23 ms
Време за превключване, включено	16 ms
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка