

Flexорнеи-шлаух P-13-SW

Специф. Номер: 2234
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	23 mm
радиус на огъване според дебита	100 mm
Вътрешен диаметър	13 mm
Мин. радиус на огъване	50 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 16 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Тегло на продукта според дължината	0.4 kg/m
Пневматичен извод	für Stecktülle Innen-Ø 13 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	A 71 +/- 5
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на шлауха	EPDM SBR