


Аксиален модул EAMM-A-D32-60P-S1

Специф. Номер: 2234020

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	6.5 Nm
Тегло на продукта	410 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D32A D32B
Интерфейсен код, входен мотор	60P
Материал-забележка	RoHS konform