

# Шлаух PL-4-NT

Специф. Номер: 2236

FESTO

за съединители CK и N (разрешени за хранителната индустрия).  
Макс. налягане е допустимо при макс. температура.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	6.2 mm
радиус на огъване според дебита	22.5 mm
Вътрешен диаметър	4 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 9 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:::]
Разрешение за хранителната промишленост	FDA 2002/72/EG
Температура на околната среда	-30 ... 60 °C
Разрешение	TÜV
Тегло на продукта според дължината	0.016 kg/m
Цвят	неутрален
Твърдост по Шор	D 42 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на шлауха	PE