

# Шлаух PL-9-BL

Специф. Номер: 2238

FESTO

за СК- и N-връзки

Макс. налягане е допустимо при макс. температура.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	11.6 mm
радиус на огъване според дебита	85 mm
Вътрешен диаметър	9 mm
работно налягане в зависимост от температурата	0 ... 7 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-10 ... 35 °C
Тегло на продукта според дължината	0.049 kg/m
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 85 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на шлауха	PVC-P