


# Захранване SACN-3A-7-10

Специф. Номер: 2247684  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	125 mm
Височина	130 mm
Дължина	157 mm
Монтажна позиция	свободна конвекция
Първично захранване	1-фазен
Входящ ток	5,1 - 2,3 A
номинално напрежение DC	48 V
номинален изходен ток	10 A
Обхват на входящо напрежение AC	100 ... 240 V
Буфериране при отпадане на захранването	50 ms
Мрежова честота	45 ... 65 Hz
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-40 ... 85 °C
Относителна влажност на въздуха	95 %
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Тегло на продукта	2,800 g
Тип на закрепване	с шина
Материал-забележка	RoHS konform