


Аксиален модул EAMM-A-D32-67A-S1

Специф. Номер: 2256397
Продукт излизащ от производство

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	6.5 Nm
Тегло на продукта	410 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D32A D32B
Интерфейсен код, входен мотор	67A
Материал-забележка	RoHS konform