

Свързващ вал KSK-A-70-

Специф. Номер: 2261462

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	70
номинална дължина	200 ... 2,000 mm
Монтажна позиция	Хоризонтален
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Материал-забележка	RoHS konform