



Разпределител с лост и ролка ROS-3-1/8

Специф. Номер: 2270

FESTO

с предуправление, нормално отворен



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 3/2 отворен моностабилен |
| Тип на задействане | маханичен |
| Стандартен номинален дебит | 169 l/min |
| Operating pressure MPa | 0.35 ... 0.8 MPa |
| Работно налягане | 3.5 ... 8 bar |
| Конструкция | Клапанен |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Номинален размер | 3.5 mm |
| Функция-изходящ въздух | дроселируем |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тип управление | с предуправление |
| Зхранване с управляващ (пилотен) въздух | вътрешно |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| Управляващ флуид | Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Забележка за принудителното динамизиране | Честота на превключване мин. 1/годишно |
| Работна среда | Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Сила на задействане | 1.9 N |
| Тегло на продукта | 104 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Пневматичен извод 1 | G1/8 |
| Пневматичен извод 2 | G1/8 |
| Пневматичен извод 3 | G1/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Алуминий елоксиран |