


Предавка EMGA-60-P-G5-EAS-60

Специф. Номер: 2297687

★ Основна продуктова гама

Подходящ за серво мотори.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	60 mm
Размер на фланеца на мотора	60 mm
Торзионна хлабина	0.17 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	5:1
Макс. честота на въртене на задвижването	13,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	40 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.078 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	64 Nm
Макс. Производителност	98 %
Коравина на усукване	2.3 Nm/arcmin
Тегло на продукта	900 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	60H
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	60P
Материал-забележка	RoHS konform