

съединител EAMC-16-20-3-8

Специф. Номер: 2310368

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	3 mm
Диаметър на държача 2	8 mm
Размер	16
номинална дължина	20 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	0.28 kgmm ²
Пренесен момент	0.2 Nm
Тегло на продукта	8 g
Материал-забележка	RoHS konform