


съединител EAMC-42-50-8-19

Специф. Номер: 2310376

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	8 mm
Диаметър на държача 2	19 mm
Размер	42
номинална дължина	50 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	34.8 kgmm ²
Пренесен момент	17 Nm
Тегло на продукта	140 g
Материал-забележка	RoHS konform