

# Свързващ кабел NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Специф. Номер: 2384165

FESTO



## Информационен лист

| Белег                              | Стойност                                     |
|------------------------------------|--|
| Според стандарта                   | EN 61076-2-101<br>EN 61076-2-104<br>EN 61984 |
| Монтажна позиция                   | по избор                                     |
| Тегло на продукта                  | 28 g   |
| Електрическо свързване 1           | 2 х ъглови конектори., M12, 3 пина           |
| Електрическо свързване 2           | Наклонен щекер, M8, 4-пинов                  |
| обхват на работното напрежение DC  | 0 ... 30 V                                   |
| Натоварване на тока при 40°C       | 2 A  |
| Дължина на кабела                  | 0.2 m  |
| Диаметър на кабела                 | 2.9 mm                                       |
| Структура на кабела                | 2x0,14                                       |
| Клас на защита                     | IP65   |
| Температура на околната среда      | -25 ... 80 °C                                |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Материал-забележка                 | RoHS konform                                 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение           |
| Material cable sheath              | TPE-U(PUR)                                   |