



Кръгъл цилиндър EG-12-40

Специф. Номер: 2417

FESTO

с възвратна пружина



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	40 mm
Диаметър на буталото	12 mm
Демпфериране	без демпфериране
Отчитане на позицията	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	2 ... 8 bar
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	68 N
Пневматичен извод	G1/8