



# Прецизен регулатор на налягане LRP-7.0-6

Специф. Номер: 2418761

FESTO

без манометър



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Серия	LR
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Прецизен мембранен регулатор с предупредение
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Манометър	G1/8 подготвен
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1 ... 8 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.1 ... 6 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.02 bar
Стандартен номинален дебит	240 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	200 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности
Извод за манометър	G1/8
Пневматичен извод 1	За присъединителна плоча с диаметър 7 мм
Пневматичен извод 2	За присъединителна плоча с диаметър 7 мм
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий
Material membrane	NBR